

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X140/ S=22

Artikelnummer	01220.140.140
Merk	-
UBB	950351170689
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034090
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	140
P	2
s	22

Technische tekening

