

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X90

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01220.160.090                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351171182                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492034212                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M16                                       |
| Lengte               | 90 mm                                     |
| Klasse               | 8.8                                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad                    |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 44  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 57  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 38  |
| d-D                                | M16 |
| k                                  | 10  |
| L (mm)                             | 90  |
| P                                  | 2   |
| s                                  | 24  |

### Technische tekening

