FABORY

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X75

Artikelnummer	01220.200.075
Merk	-
UBB	953351853106
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034540
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	75
P	2.5
s	30

Technische tekening

