

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X90

Artikelnummer 01220.200.090

Merk -

UBB 950351171836

UNSPSC 31161620

EAN 8715492034571

PKG. van 25 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	90
P	2.5
s	30

Technische tekening

