

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M27X110

Artikelnummer 01220.270.110

Merk -

UBB 954351333271

UNSPSC 31161620

EAN 8715492035127

PKG. van 10 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	110
P	3
s	41

Technische tekening

