FABORY

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M33X140

Artikelnummer	01220.330.140
Merk	-
UBB	954351336571
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035400
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	140
P	3.5
s	50

Technische tekening

