FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M16X120

Artikelnummer	01226.160.120
Merk	-
UBB	500571904282
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282864
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm)	120
P	2
s	24