FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X130

Artikelnummer	01226.200.130
Merk	-
UBB	500571906006
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288019
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm)	130
P	2.5
s	30