

## Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M24X110

Artikelnummer 01226.240.110

Merk -

UBB 500571907095

UNSPSC 31161620

EAN 8715494288118

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Diameter             | M24                                      |
| Lengte               | 110 mm                                   |
| Klasse               | 8.8                                      |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                  |
| Kopsoort             | Zeskantkop                               |
| Materiaalsoort       | Staal                                    |
| Draadrichting        | Rechts                                   |
| Oppervlaktebedekking | Zinkflake Cr6+vrij -<br>ISO 10683 flZnnc |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad                |

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.


### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 60  |
| b (min.): L200mm          | 73  |
| b (min.): L≤125mm         | 54  |
| d-D                       | M24 |
| k                         | 15  |

### Technische tekening



L (mm) 110

P 3

s 36