

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M3X20

Artikelnummer	01230.030.020
Merk	-
UBB	953351863832
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035752
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	20
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

