

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M3X30

Artikelnummer	01230.030.030
Merk	-
UBB	953351864095
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035776
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

