

## Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X8

Artikelnummer 01230.040.008

Merk -

UBB 950351172909

UNSPSC 31161620

EAN 8715492035790

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M4                                        |
| Lengte               | 8 mm                                      |
| Klasse               | 8.8                                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad                    |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M4  |
| k      | 2.8 |
| L (mm) | 8   |
| P      | 0.7 |
| s      | 7   |

### Technische tekening

