FABORY

# Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M5X16

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01230.050.016 |
| Merk | - |
| UBB | 950351173998 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492035967 |
| PKG. van 500 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M5 |
| Lengte | 16 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| NEN | 1568 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-114 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M5 |
| k | 3.5 |
| L (mm) | 16 |
| P | 0.8 |
| s | 8 |

## Technische tekening

