

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M5X20

Artikelnummer	01230.050.020
Merk	-
UBB	950351174079
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035981
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	20
P	0.8
s	8

Technische tekening

