

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X45

Artikelnummer	01230.060.045
Merk	-
UBB	952351329257
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036209
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Technische tekening

