

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M7X20

Artikelnummer	01230.070.020
Merk	-
UBB	953351864418
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036346
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	20
P	1
s	11

Technische tekening

