FABORY

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M7X40

Artikelnummer	01230.070.040
Merk	-
UBB	952351912441
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036384
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M7
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	40
P	1
s	11

Technische tekening

