


## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X45/S=22



Artikelnummer	01230.140.045
Merk	-
UBB	950351180175
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037220
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	45
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	22

### Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

### Technische specificatie

k	8.8
P	2
s	22

### Technische tekening

