

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X80/S=22

Artikelnummer	01230.140.080
Merk	-
UBB	950351180589
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037282
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Technische tekening

