

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X35

Artikelnummer	01230.200.035
Merk	-
UBB	954351339054
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037640
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	35
P	2.5
s	30

Technische tekening

