

## Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X40

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01230.240.040                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 954351339542                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492037923                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M24                                       |
| Lengte               | 40 mm                                     |
| Klasse               | 8.8                                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad                    |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-114    |
| NEN  | 1568       |
| ISO  | 4017       |
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M24 |
| k      | 15  |
| L (mm) | 40  |
| P      | 3   |
| s      | 36  |

### Technische tekening

