

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X150

Artikelnummer	01230.240.150
Merk	-
UBB	954351339880
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038043
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Technische tekening

