

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M4X25

Artikelnummer	01236.040.025
Merk	-
UBB	500571916088
UNSPSC	31161620
EAN	8715494288606
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Technische tekening

