

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X25

Artikelnummer	01236.100.025
Merk	-
UBB	500571919884
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276559
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Technische tekening

