FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X45

Artikelnummer	01236.120.045
Merk	-
UBB	500571921435
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276719
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

Technische tekening

