FABORY

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.8 M4X12

Artikelnummer	01237.040.012
Merk	-
UBB	500648280104
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233676
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	7

Technische tekening

