



Zeskantbout MF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X1,00X80

Artikelnummer 01240.080.080

Merk -

UBB 951351589217

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039019

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1
s	13

Technische tekening

