



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X50/S=19

Artikelnummer	01240.120.050
Merk	-
UBB	951351602168
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039132
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L \geq 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.5
s	19

Technische tekening

