



## Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X60/S=19

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01240.120.060                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 951351602325                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492039156                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M12                                       |
| Lengte               | 60 mm                                     |
| Klasse               | 8.8                                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrisch fijne schroefdraad               |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1555    |
| ISO | 8765    |
| DIN | 960     |
| NF  | E25-152 |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 36  |
| b (min.): $L \geq 200$ mm          | 49  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 30  |
| d-D                                | M12 |
| k                                  | 7.5 |
| L (mm)                             | 60  |
| P                                  | 1.5 |
| s                                  | 19  |

### Technische tekening

