FABORY



# Zeskantbout MF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X80/S=22

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01240.140.080 |
| Merk | - |
| UBB | 951351590363 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492039286 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M14 |
| Lengte | 80 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort | Metrisch fijne schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 960 |
| ISO | 8765 |
| NEN | 1555 |
| NF | E25-152 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 40 |
| b (min.): L200mm | 53 |
| b (min.): L≤125mm | 34 |
| d-D | M14 |
| k | 8.8 |
| L (mm) | 80 |
| P | 1.5 |
| s | 22 |

## Technische tekening

