



## Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,00X40/S=17

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01241.100.040                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 951351603802                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492039477                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M10                                       |
| Lengte               | 40 mm                                     |
| Klasse               | 8.8                                       |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrisch extra fijne schroefdraad         |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 8765    |
| DIN | 960     |
| NF  | E25-152 |
| NEN | 1555    |

### Technische specificatie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 32  |
| b (min.): L200mm          | 45  |
| b (min.): L≤125mm         | 26  |
| d-D                       | M10 |
| k                         | 6.4 |
| L (mm)                    | 40  |
| P                         | 1   |
| s                         | 17  |

### Technische tekening

