



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X45/S=19

Artikelnummer 01241.120.045

Merk -

UBB 952351013349

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039569

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.25
s	19

Technische tekening

