



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X50/S=19

Artikelnummer 01241.120.050

Merk -

UBB 951351590850

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039576

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.25
s	19

Technische tekening

