FABORY



Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X110

Artikelnummer	01241.200.110
Merk	-
UBB	951351592591
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039781
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	1.5
s	30

Technische tekening

