




Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X1,00X35

Artikelnummer 01250.080.035

Merk -

UBB 951351593094

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039866

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1
s	13

Technische tekening

