
FABORY



Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,25X45/S=17

Artikelnummer	01250.100.045
Merk	-
UBB	951351593748
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039996
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.25
s	17

Technische tekening

