




Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X30/S=22

Artikelnummer	01250.140.030
Merk	-
UBB	951351593904
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040114
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	1.5
s	22

Technische tekening

