




Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X45/S=22

Artikelnummer	01250.140.045
Merk	-
UBB	951351594241
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040145
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	45 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	45
P	1.5
s	22

Technische tekening

