




Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X70

Artikelnummer 01250.160.070

Merk -

UBB 952351014412

UNSPSC 31161620

EAN 8715492040251

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	1.5
s	24

Technische tekening

