




Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X50

Artikelnummer	01251.200.050
Merk	-
UBB	951351595800
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040497
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	1.5
s	30

Technische tekening

