FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M10

Artikelnummer	01300.100.001
Merk	-
UBB	950355012531
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042101
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische tekening

