FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M8

Artikelnummer	01320.080.001
Merk	-
UBB	950355018082
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042873
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische tekening

