

## Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M18

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01320.180.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950355018579                  |
| UNSPSC        | 31161727                      |
| EAN           | 8715492042927                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Diameter             | M18                                             |
| Klasse               | 8                                               |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                         |
| Materiaalsoort       | Staal                                           |
| Draadrichting        | Rechts                                          |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch<br>verzinkt geel<br>gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad                       |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |
| NEN | 1560    |

### Technische specificatie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M18 |
| m   | 15  |
| P   | 2.5 |
| s   | 27  |

### Technische tekening

