

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M30

Artikelnummer	01320.300.001
Merk	-
UBB	950355296357
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042972
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Technische tekening

