

Zeskantmoer DIN 934 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie |8| M5

Artikelnummer	01325.050.001
Merk	-
UBB	500505355619
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207898
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Verzinkt, dikke Cr(III +)passivatie
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technische tekening

