

Zeskantmoer DIN 934 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie |8| M12

Artikelnummer	01325.120.001
Merk	-
UBB	500505356112
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207942
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Verzinkt, dikke Cr(III +)passivatie
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technische tekening

