FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc |8| M10

Artikelnummer	01336.100.001
Merk	-
UBB	500571892149
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282109
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische tekening

