FABORY

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M6X0,75 (≠DIN)

Artikelnummer	01340.060.075
Merk	-
UBB	950355299328
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407191
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M6
m	5
P	0.75
s	10

Technische tekening

