

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M8X65

Artikelnummer	01400.080.065
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950351187519
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492408129
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

Technische tekening

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	65
P	1.25
s	13

