

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X75/S=17

Artikelnummer	01400.100.075
Merk	-
UBB	950351189002
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408273
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. ISO metrisch

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

